



Podtynkowy przycisk pociągany 10 A 250 V~ styk zwierny 1-bieg.



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---------------|----------------------|----|---------------|
|  z uchwytami mocującymi | 3565 00 | 1 | 01 | 4010337065081 |
|  bez uchwytów mocujących | 3865 00 | 1 | 01 | 4010337039167 |

Dane techniczne

| | |
|--|---------------------|
| Głębokość montażu: | 32 mm |
| Przekrój przyłącza - do przewodów sztywnych i elastycznych do: | 2,5 mm ² |

Wskazówki

- Podłączenie również z możliwością podświetlenia.