




Podtynkowy łącznik kołyskowy 10 AX 250 V~ łącznik uniwersalny



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---------------|----------------------|----|---------------|
|  z uchwytnymi mocującymi | 3106 00 | 10/100 | 21 | 4010337038931 |
|  bez uchwytów mocujących | 3816 00 | 10 | 21 | 4010337038948 |

Dane techniczne

Głębokość montażu

| | |
|------------|-------|
| - 3106 00: | 32 mm |
| - 3816 00: | 23 mm |

Przekrój przyłącza

| | |
|---|---------------------|
| - do przewodów sztywnych i elastycznych do: | 2,5 mm ² |
|---|---------------------|

Moc znamionowa

| | |
|--------------|-------|
| - LEDi/CFLi: | 100 W |
|--------------|-------|

Wskazówki

- Podłączenie również z możliwością podświetlenia.