

Podtynkowy przycisk kołyskowy 10 A 250 V~ styk zwierny 1-bieg. z zaciskiem N



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 z uchwytnymi mocującymi	3150 00	10/100	01	4010337038788
 bez uchwytów mocujących	3870 00	10/100	01	4010337064596

Właściwości

- „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
- Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
- Test napięcia możliwy od przodu.
- Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
- Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
- Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
- Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
- Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
- Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.

Dane techniczne

Głębokość montażu	
- 3150 00:	32 mm
- 3870 00:	23 mm
Przekrój przyłącza	
- do przewodów sztywnych i elastycznych do:	2,5 mm ²

Wskazówki

- Podłączenie również z możliwością podświetlenia.