

**Podtynkowy przycisk kołyskowy 10 A 250 V~ styk zwierny 1-bieg.**



| Specyfikacja                                                                                                | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----|---------------|
|  z uchwytami mocującymi    | 3151 00       | 10/100               | 21 | 4010337038764 |
|  bez uchwytów mocujących | 3871 00       | 10                   | 01 | 4010337064626 |

## Właściwości

- „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
- Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
- Test napięcia możliwy od przodu.
- Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
- Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
- Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
- Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
- Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
- Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.

## Dane techniczne

Głębokość montażu

- 3151 00: 32 mm
- 3871 00: 23 mm

Przekrój przyłącza

- do przewodów sztywnych i elastycznych do: 2,5 mm<sup>2</sup>

## Wskazówki

- Podłączenie również z możliwością podświetlenia.