

Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~z klapką, w komplecie z zestawem uszczelnień IP44 i ramką Standard 55



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z polyskiem	4157 01	1	01	4010337094500
 czysta biel z polyskiem	4157 03	1	01	4010337094517

Właściwości

- odporny na promieniowanie UV
- Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
- Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Zamknięte uchwyty rozporowe.
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszkę dzięki opatentowanej układowi dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.
- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalnająca.
- Stabilny kabłąk uziemiaczy z masywnymi kółkami uziemiaczami.
- Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
- Odporna na pęknięcie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Dane techniczne

Głębokość montażu:	29 mm
Przewody:	szttywne i elastyczne
Przekrój przyłącza - do przewodów:	od 1,5 mm ² do 2,5 mm ²

Wskazówki

- Sprawdzane ze zwiększonym naciskiem kabłąka uziemiaczowego według T.N.O.

Zakres dostawy

- Zestaw składający się z gniazda wtyczkowego SCHUKO z klapką, zestawu uszczelnień IP44 i ramki Standard 55.
