


Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 2x 16 A 250 V~ z klapką, w komplecie z zestawem uszczelnień IP44 i ramką Standard 55



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z polyskiem	4158 01	1	01	4010337094524
 czysta biel z polyskiem	4158 03	1	01	4010337094531

Właściwości

- odporny na promieniowanie UV
- Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
- Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Zamknięte uchwyty rozporowe.
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszek dzięki opatentowanej układowi dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.
- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalnająca.
- Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kółkami uziemiającymi.
- Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
- Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Dane techniczne

Głębokość montażu:	29 mm
Przekrój przyłącza - do przewodów:	od 1,5 mm ² do 2,5 mm ²

Zakres dostawy

- Zestaw składający się z gniazd wtyczkowych SCHUKO z klapką, zestawu uszczelnień IP44 i ramki Standard 55.