









**Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ ze zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus)  
Zaciski śrubowe**



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z połyskiem	4183 01	1/5	01	4010337093558
 czysta biel z połyskiem	4183 03	10/100	01	4010337093572
 czysta biel, matowy	4183 27	10	01	4010337093596
 antracytowy	4183 28	10	11	4010337093602
 kolor aluminium	4183 26	1/5	11	4010337093589
 czarny matowy	4183 005	10	11	4010337093541
 szary matowy	4183 015	1/5	11	4010337093565
 stal szlachetna	4183 600	1	11	4010337093619

## Właściwości

- Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
- Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Zamknięte uchwyty rozporowe.
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.
- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
- Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
- Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
- Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

---

## Dane techniczne

Głębokość montażu:	32 mm
Przewody:	szttywne i elastyczne
Przekrój przyłącza - do przewodów:	od 1,5 mm <sup>2</sup> do 2,5 mm <sup>2</sup>
Temperatura otoczenia - zaawansowana ochrona przed dotknięciem:	0°C do +45°C

---

## Wskazówki

- Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.
-