








Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z modułem podtynkowym obróconym o 30° i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus), bez uchwytów mocujących System 55



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z połyskiem	4418 01	1/5	01	4010337094920
 czysta biel z połyskiem	4418 03	1/5	01	4010337094944
 czysta biel, matowy	4418 27	1/5	01	4010337094999
 antracytowy	4418 28	1/5	11	4010337095026
 kolor aluminium	4418 26	1/5	11	4010337094982
 czarny matowy	4418 005	1/5	11	4010337094913
 szary matowy	4418 015	1/5	11	4010337094937

Właściwości

- Nadaje się zwłaszcza do wtyczek kątowych.

- Również do stosowania w słupkach zasilających i systemach podpodłogowych Gira.
- Do mocowania śrubowego.
- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.
- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalnająca.
- Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
- Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
- Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Dane techniczne

Głębokość montażu:	32 mm
Przewody:	szttywne i elastyczne
Przekrój przyłącza - do przewodów:	od 1,5 mm ² do 2,5 mm ²
Temperatura otoczenia - zaawansowana ochrona przed dotknięciem:	0°C do +45°C

Wskazówki

- Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.
-