


Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z modułem podtylnkowym obróconym o 30° i shutterem, bez uchwytów mocujących



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czysta biel z połyskiem	4418 70	1/5	01	4010337117841

Właściwości

- Nadaje się zwłaszcza do wtyczek kątowych.
- Również do stosowania w słupkach zasilających i systemach podpodłogowych Gira.
- Do mocowania śrubowego.
- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszeki dzięki opatentowanej układowi dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.
- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalnająca.
- Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
- Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
- Odporna na pęknięcie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Dane techniczne

Głębokość montażu:	29 mm
Przewody:	szttywne i elastyczne
Przekrój przyłącza - do przewodów:	od 1,5 mm ² do 2,5 mm ²
Temperatura otoczenia - Shutter:	0°C do +45°C

Wskazówki

- Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.