








**Duńskie gniazdo wtyczkowe 16 A 250 V~
107-2-D1, DK 1-1b ze zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus)
System 55**



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z połyskiem	4422 01	1/5	01	4010337092308
 czysta biel z połyskiem	4422 03	1/5	01	4010337092322
 czysta biel matowy	4422 27	1/5	01	4010337092346
 antracytowy	4422 28	1/5	11	4010337092353
 kolor aluminium	4422 26	1/5	11	4010337092339
 czarny matowy	4422 005	1/5	11	4010337092292
 szary matowy	4422 015	1/5	11	4010337092315

Właściwości

- Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.

- Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Zamknięte uchwyty rozporowe.
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanej układowi dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.
- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalnająca.
- Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
- Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
- Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Dane techniczne

Głębokość montażu: 31 mm

Wskazówki

- Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1.
 - Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.
-