




## Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~z płytą litą do montażu pojedynczego Standard 55



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z połyskiem	4440 01	10	21	4010337095040
 czysta biel z połyskiem	4440 03	10/200	21	4010337095057
 czysta biel, matowy	4440 27	10/100	01	4010337095064

### Właściwości

- Pierścień nośny z uziemieniem.

### Dane techniczne

Głębokość montażu:	32 mm
Przewody:	szttywne i elastyczne
Przekrój przyłącza - do przewodów:	od 1,5 mm <sup>2</sup> do 2,5 mm <sup>2</sup>