


Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~z polem opisowym, klapką ze złączem bagnetowym, częścią dolną i górną obudowy IP66



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|--|---------------|----------------------|----|---------------|
|  szary | 4440 31 | 1 | 14 | 4010337094234 |

Właściwości

- Tworzywo sztuczne: bezhalogenowe, odporne na uderzenia i pękanie tworzywo termoplastyczne lub poliwęglan.

Dane techniczne

Przewody

- (dotyczy tylko 4440 31):

szttywne i elastyczne

Przekrój przyłącza

- do przewodów:

od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Wskazówki

- Nie nadaje się do wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących.

Zakres dostawy

- Z dołączoną pustą tabliczką opisową.