

Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ ze shutter (IP20) TX_44



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czysta biel	4453 66	1/5	13	4010337093848
 antracytowy	4453 67	1/5	13	4010337093855
 kolor aluminium	4453 65	1/5	13	4010337093831

Dane techniczne

Głębokość montażu:	29 mm
Przewody:	szttywne i elastyczne
Przekrój przyłącza - do przewodów:	od 1,5 mm ² do 2,5 mm ²
Temperatura otoczenia - Shutter:	0°C do 45°C

Wskazówki

- Nie nadaje się do instalowania w wilgotnym pomieszczeniu, ponieważ stopień ochrony wynosi IP20.
- Podczas montażu należy także zastosować kołnierz uszczelniający ramki.
- Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.