


Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~z klapką
z zieloną osłoną i nadrukiem „SV”(zasilanie awaryjne)



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 zielony z połyskiem	4454 707	1/5	01	4010337117414

Właściwości

- Pierścień nośny z uziemieniem.

Dane techniczne

Głębokość montażu: 32 mm
Przewody: sztywne i elastyczne
Przekrój przyłącza
- do przewodów: od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Wskazówki

- Sprawdzane ze zwiększonym naciskiem kabłąka uziemiającego według T.N.O.