


**Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~z klapką
Z czerwoną osłoną i nadrukiem „WSV”(pomocnicze zasilanie awaryjne)**



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---------------|----------------------|----|---------------|
|  czerwony z połyskiem | 4454 708 | 1/5 | 01 | 4010337117421 |

Właściwości

- Pierścień nośny z uziemieniem.

Dane techniczne

| | |
|---------------------------------------|---|
| Głębokość montażu: | 32 mm |
| Przewody: | szttywne i elastyczne |
| Przekrój przyłącza - do przewodów: | od 1,5 mm ² do 2,5 mm ² |

Wskazówki

- Sprawdzane ze zwiększonym naciskiem kabłąka uziemiającego według T.N.O.