


Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z czerwoną osłoną



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---------------|----------------------|----|---------------|
|  czerwony z połyskiem | 4455 108 | 10 | 01 | 4010337096818 |

Dane techniczne

| | |
|---------------------------------------|---|
| Głębokość montażu: | 31 mm |
| Przekrój przyłącza - do przewodów: | od 1,5 mm ² do 2,5 mm ² |

Wskazówki

- Podstawy gniazd wtyczkowych SCHUKO są odpowiednio oznaczone kolorami.