








**Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z nadrukiem „EDV”
System 55**



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z połyskiem	4458 01	1/5	01	4010337093176
 czysta biel z połyskiem	4458 03	1/5	01	4010337093190
 czysta biel, matowy	4458 27	1/5	01	4010337093213
 antracytowy	4458 28	1/5	11	4010337093220
 kolor aluminium	4458 26	1/5	11	4010337093206
 czarny matowy	4458 005	1/5	11	4010337093169
 szary matowy	4458 015	1/5	11	4010337093183

Właściwości

- Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
- Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).

- Zamknięte uchwyty rozporowe.
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.
- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
- Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
- Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
- Odporna na pęknięcie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Dane techniczne

Głębokość montażu:	32 mm
Przewody:	szttywne i elastyczne
Przekrój przyłącza - do przewodów:	od 1,5 mm ² do 2,5 mm ²
