







Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z nadrukiem „EDV” System 55



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z polyskiem	4458 01	1/5	01	4010337093176
 czysta biel z polyskiem	4458 03	1/5	01	4010337093190
 czysta biel, matowy	4458 27	1/5	01	4010337093213
 antracytowy	4458 28	1/5	11	4010337093220
 kolor aluminium	4458 26	1/5	11	4010337093206
 czarny matowy	4458 005	1/5	11	4010337093169
 szary matowy	4458 015	1/5	11	4010337093183

Właściwości

- Pierścień nośny z uziemieniem.

Dane techniczne

Głębokość montażu:	32 mm
Przewody:	szttywne i elastyczne
Przekrój przyłącza - do przewodów:	od 1,5 mm ² do 2,5 mm ²
