


Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z nadrukiem „EDV”



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---------------|----------------------|----|---------------|
|  czysta biel z połyskiem | 4458 70 | 1/5 | 01 | 4010337117155 |

Właściwości

- Pierścień nośny z uziemieniem.

Dane techniczne

| | |
|---------------------------------------|---|
| Głębokość montażu: | 32 mm |
| Przewody: | szttywne i elastyczne |
| Przekrój przyłącza - do przewodów: | od 1,5 mm ² do 2,5 mm ² |