

Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z polem opisowym i shutter (IP20)
TX_44

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czysta biel	4462 66	1/5	13	4010337093497
 antracytowy	4462 67	1/5	13	4010337093503
 kolor aluminium	4462 65	1/5	13	4010337093480

Dane techniczne

Głębokość montażu:	29 mm
Przewody:	szttywne i elastyczne
Przekrój przyłącza - do przewodów:	od 1,5 mm ² do 2,5 mm ²
Temperatura otoczenia - Shutter:	0°C do 45°C

Wskazówki

- Nie nadaje się do instalowania w wilgotnym pomieszczeniu, ponieważ stopień ochrony wynosi IP20.
- Podczas montażu należy także zastosować kołnierz uszczelniający ramki.
- Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.

Zakres dostawy

- Tabliczka opisowa „EDV” jest dołączona.