


**Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~  
z polem opisowymi zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus)**



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czysta biel z połyskiem	4462 70	1/5	01	4010337117339

#### Właściwości

- Pierścień nośny z uziemieniem.

#### Dane techniczne

Głębokość montażu:	32 mm
Przewody:	szttywne i elastyczne
Przekrój przyłącza - do przewodów:	od 1,5 mm <sup>2</sup> do 2,5 mm <sup>2</sup>

#### Wskazówki

- Sprawdzane ze zwiększonym naciskiem kabłąka uziemiającego według T.N.O.
- Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1.

#### Zakres dostawy

- Tabliczka opisowa „EDV” jest dołączona.