









Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym SCHUKO 16 A 250 V~ bez łapek mocujących System 55



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z polyskiem	4466 01	10	21	4010337095088
 czysta biel z polyskiem	4466 03	10	21	4010337095101
 czysta biel, matowy	4466 27	10/100	21	4010337095125
 antracytowy	4466 28	10/100	11	4010337095132
 kolor aluminium	4466 26	10	11	4010337095118
 czarny matowy	4466 005	10/100	11	4010337095071
 szary matowy	4466 015	1/5	11	4010337095095
 stal szlachetna	4466 600	10	11	4010337095149

Właściwości

- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszek dzięki opatentowanej układowi dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.
- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalnająca.
- Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
- Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
- Odporna na pęknięcie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Dane techniczne

Głębokość montażu:	32 mm
Przewody:	szttywne i elastyczne
Przekrój przyłącza - do przewodów:	od 1,5 mm ² do 2,5 mm ²

Wskazówki

- Sprawdzane ze zwiększonym naciskiem kabłąka uziemiającego według T.N.O.
-