









**Gniazdo wtyczkowe z kołkiem uziemiającym 16 A 250 V~
i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus)
System 55**



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z połyskiem	4485 01	1/5	01	4010337095668
 czysta biel z połyskiem	4485 03	10/100	01	4010337095682
 czysta biel, matowy	4485 27	10	01	4010337095712
 antracytowy	4485 28	10	11	4010337095729
 kolor aluminium	4485 26	10	11	4010337095705
 czarny matowy	4485 005	10	11	4010337095651
 szary matowy	4485 015	1/5	11	4010337095675
 stal szlachetna	4485 600	1/5	11	4010337095736

Właściwości

- Z zaciskami wtykanymi.
- Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
- Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Zamknięte uchwyty rozporowe.
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanej układowi dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.
- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalnająca.
- Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kółkami uziemiającymi.
- Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
- Odporna na pęknięcie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Dane techniczne

Głębokość montażu: 29 mm

Zastępuje w sposób w pełni kompatybilny
0485 ...:

Przekrój przyłącza
- do przewodów: od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Temperatura otoczenia
- zaawansowana ochrona przed
dotknięciem: 0°C do +45°C

Wskazówki

- Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.