









**Gniazdo wtyczkowe z kołkiem uziemiającym 16 A 250 V~,
lampką orientacyjną LED i ze zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus)
System 55**



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---------------|----------------------|----|---------------|
|  kremowy z połyskiem | 4489 01 | 1/5 | 02 | 4010337095903 |
|  czysta biel z połyskiem | 4489 03 | 1/5 | 02 | 4010337095927 |
|  czysta biel, matowy | 4489 27 | 1/5 | 02 | 4010337095941 |
|  antracytowy | 4489 28 | 1/5 | 02 | 4010337095958 |
|  kolor aluminium | 4489 26 | 1/5 | 02 | 4010337095934 |
|  czarny matowy | 4489 005 | 1/5 | 02 | 4010337095897 |
|  szary matowy | 4489 015 | 1/5 | 02 | 4010337095910 |
|  stal szlachetna (lakierowana) | 4489 600 | 1/5 | 02 | 4010337095965 |

Właściwości

- Gniazdo wtyczkowe z bolcem uziemiającym i wpuszczoną listwą świetlną.
- Świecące się na biało diody LED kierują światło w dół. W ten sposób wytwarzane jest oświetlenie orientacyjne, które również w sypialniach nie powoduje dokuczliwego oślepienia.
- Wbudowany czujnik zmierzchowy załącza lampę LED automatycznie dopiero po zapadnięciu zmroku i wyłącza ją przy wystarczającym świetle.
- Lampa LED jest całkowicie wmontowana w osłonę i nie potrzeba oddzielnego przyłączenia.
- Z zaciskami wtykanymi.
- Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytem mocującym oraz śrubami uchwytnymi.
- Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Zamknięte uchwyty rozporowe.
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszek dzięki opatentowanej układowi dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.
- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
- Stabilny kablak uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
- Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
- Odporna na pęknięcie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Dane techniczne

| | |
|------------------------|---|
| Pobór mocy | |
| - Eksploatacja: | 0,25 W / 0,35 VA / 1,5 mA |
| - Tryb gotowości: | 0,175 W / 0,25 VA / 1,0 mA |
| Natężenie światła: | 0,2 cd |
| Głębokość montażu: | 29 mm |
| Temperatura otoczenia: | od 0°C do +40°C |
| Przewody: | szttywne i elastyczne |
| Przekrój przyłącza | |
| - do przewodów: | od 1,5 mm ² do 2,5 mm ² |

Wskazówki

- Zatwierdzony zgodnie z NBN C 61-112-1:2017.
 - Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.
-