

**Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z klapką, lampką kontrolną i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) System 55**



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z połyskiem	4552 01	1/5	01	4010337095200
 czysta biel z połyskiem	4552 03	1/5	01	4010337095217
 czysta biel, matowy	4552 27	1/5	01	4010337095231
 antracytowy	4552 28	1/5	11	4010337095248
 kolor aluminium	4552 26	1/5	11	4010337095224
 czarny matowy	4552 005	1/5	11	4010337095194
 szary matowy	4552 015	1/5	11	4010337095255

## Właściwości

- Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
- Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).

- Zamknięte uchwyty rozporowe.
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.
- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalnająca.
- Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kółkami uziemiającymi.
- Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
- Odporna na pęknięcie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

---

## Dane techniczne

Głębokość montażu:	31 mm
Przekrój przyłącza - do przewodów:	od 1,5 mm <sup>2</sup> do 2,5 mm <sup>2</sup>

---

## Wskazówki

- Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.

---

## Zakres dostawy

- Neonowa lampka podświetlająca znajduje się w zakresie dostawy.
-