







Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ ze zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus), bez uchwytów mocujących System 55



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z połyskiem	4755 01	10	01	4010337093879
 czysta biel z połyskiem	4755 03	10	01	4010337093893
 czysta biel, matowy	4755 27	10/100	01	4010337093916
 antracytowy	4755 28	10	11	4010337093923
 kolor aluminium	4755 26	1/5	11	4010337093909
 czarny matowy	4755 005	10	11	4010337093862
 szary matowy	4755 015	1/5	11	4010337093886

Właściwości

- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.

- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalnająca.
 - Stabilny kabląk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
 - Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
 - Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
-

Dane techniczne

Głębokość montażu:	31 mm
Przekrój przyłącza - do przewodów:	od 1,5 mm ² do 2,5 mm ²

Wskazówki

- Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą DIN VDE 0620-1.
 - Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.
-