




Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 2x 16 A 250 V~z przewodowaniem fabrycznym, w komplecie z ramką Standard 55



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z połyskiem	4793 01	5	01	4010337095286
 czysta biel z połyskiem	4793 03	5	01	4010337095293
 czysta biel, matowy	4793 04	5	01	4010337095309

Właściwości

- Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
- Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Zamknięte uchwyty rozporowe.
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszkii dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.
- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalnająca.
- Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
- Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
- Odporna na pęknięcie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Dane techniczne

Głębokość montażu:	29 mm
Przewody:	sztywne i elastyczne

Wskazówki

- Sprawdzane ze zwiększonym naciskiem kabłąka uziemiającego według T.N.O.
 - Pasuje do puszki montażowej 2x, np. Kaiser, Attema UD50 i PVD 50, HAF 250 i G250, oraz zatrzaskowych puszek kanałowych Van Geel.
-

Zakres dostawy

- W komplecie z ramką 2x Standard 55.
-