








Nadajnik ścienny RF 2x do KNX



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z połyskiem	5178 01	1	06	4010337123026
 czysta biel z połyskiem	5178 03	1	06	4010337123033
 czysta biel, matowy	5178 27	1	06	4010337123040
 antracytowy	5178 28	1	06	4010337123064
 kolor aluminium	5178 26	1	06	4010337123057
 czarny matowy	5178 005	1	06	4010337123088
 szary matowy	5178 015	1	06	4010337123071

Właściwości

- Nadajnik ścienny można przymocować do ściany za pomocą śrub albo nakleić na gładkiej lub przezroczystej powierzchni przy użyciu płyty montażowej.
- Projektowanie, uruchamianie i parametryzacja odbywają się za pośrednictwem ETS (wersja 5 lub nowsza).

- Zintegrowany interfejs Micro USB typu B do programowania lokalnego i stosowania w funkcji interfejsu KNX RF.
- Urządzenie zasilane bateriami.
- Urządzenie obsługuje KNX Secure.

Funkcja „przełączanie”

- Możliwość parametryzacji rozkazów wysyłanych przy naciskaniu i zwalnianiu (włączanie, wyłączenie, przełączanie, brak reakcji).
- Rozkaz podczas krótkiego lub długiego naciśnięcia przycisku.

Funkcja „ściemnianie”

- Parametryzowanie rozkazu podczas naciśnięcia przycisku (jaśniej – WŁ., ciemniej – WYŁ., jaśniej/ciemniej – PRZEŁ.).

Funkcja „żaluzja”

- Parametryzowanie rozkazu podczas naciśnięcia przycisku (GÓRA, DÓŁ, PRZEŁĄCZANIE).

Funkcja „Czujnik wartości”

- 1 bajt, 2 bajty, 3 bajty, 14 bajtów ASCII.

Funkcja „Kolor”

- Regulacja barwy RGB/RGBW, przełączanie 8 wartości kolorów.

Funkcja „Wtórnik sceny”

- Możliwe wywoływanie scen i zapisywanie, przełączanie 8 scen.

Funkcja „Indywidualnie”

- Różne połączenia funkcji podczas naciskania i zwalniania przycisku.
- W przypadku wtórnika sceny: możliwa funkcja pamięci.

Dane techniczne

Medium KNX:	RF1.R
Tryb uruchamiania:	Tryb S
Napięcie znamionowe:	DC 3 V
Baterie:	1 x CR 2032
Temperatura otoczenia:	od -5 °C do +45 °C
Częstotliwość radiowa:	868,3 MHz
Moc nadawcza:	maks. 20 mW
Zasięg (na zewnątrz):	ok. 100 m

Wskazówki

- Montaż w puszkach instalacyjnych lub na gładkich, równych powierzchniach za pomocą śrub lub kleju.
- W przypadku zastosowania metalowych ramek mogą wystąpić ograniczenia zasięgu.
- Baterie to artykuły ulegające zużyciu i muszą być regularnie wymieniane. Prosimy przestrzegać przepisów dot. utylizacji zużytych baterii.

Zakres dostawy

- Baterie znajdują się w zakresie dostawy.
 - Radiowy nadajnik ścienny, płyta montażowa, folia samoprzylepna (maskowanie w przypadku powierzchni szklanych) i elementy klejące do montażu na gładkich, równych powierzchniach należą do zakresu dostawy.
-