








Nadajnik ścienny RF 2x do KNX



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---------------|----------------------|----|---------------|
|  kremowy z połyskiem | 5178 01 | 1 | 06 | 4010337123026 |
|  czysta biel z połyskiem | 5178 03 | 1 | 06 | 4010337123033 |
|  czysta biel, matowy | 5178 27 | 1 | 06 | 4010337123040 |
|  antracytowy | 5178 28 | 1 | 06 | 4010337123064 |
|  kolor aluminium | 5178 26 | 1 | 06 | 4010337123057 |
|  czarny matowy | 5178 005 | 1 | 06 | 4010337123088 |
|  szary matowy | 5178 015 | 1 | 06 | 4010337123071 |

Właściwości

- Nadajnik ścienny można przymocować do ściany za pomocą śrub albo nakleić na gładkiej lub przezroczystej powierzchni przy użyciu płyty montażowej.
- Projektowanie, uruchamianie i parametryzacja odbywają się za pośrednictwem ETS (wersja 5 lub nowsza).

- Zintegrowany interfejs Micro USB typu B do programowania lokalnego i stosowania w funkcji interfejsu KNX RF.
- Urządzenie zasilane bateriami.
- Urządzenie obsługuje KNX Secure.

Funkcja „przełączanie”

- Możliwość parametryzacji rozkazów wysyłanych przy naciskaniu i zwalnianiu (włączanie, wyłączanie, przełączanie, brak reakcji).
- Rozkaz podczas krótkiego lub długiego naciśnięcia przycisku.

Funkcja „ściemnianie”

- Parametryzowanie rozkazu podczas naciśnięcia przycisku (jaśniej – WŁ., ciemniej – WYŁ., jaśniej/ciemniej – PRZEŁ.).

Funkcja „żaluzja”

- Parametryzowanie rozkazu podczas naciśnięcia przycisku (GÓRA, DÓŁ, PRZEŁĄCZANIE).

Funkcja „Czujnik wartości”

- 1 bajt, 2 bajty, 3 bajty, 14 bajtów ASCII.

Funkcja „Kolor”

- Regulacja barwy RGB/RGBW, przełączanie 8 wartości kolorów.

Funkcja „Wtórnik sceny”

- Możliwe wywoływanie scen i zapisywanie, przełączanie 8 scen.

Funkcja „Indywidualnie”

- Różne połączenia funkcji podczas naciskania i zwalniania przycisku.
- W przypadku wtórnika sceny: możliwa funkcja pamięci.

Dane techniczne

| | |
|------------------------|--------------------|
| Medium KNX: | RF1.R |
| Tryb uruchamiania: | Tryb S |
| Napięcie znamionowe: | DC 3 V |
| Baterie: | 1 x CR 2032 |
| Temperatura otoczenia: | od -5 °C do +45 °C |
| Częstotliwość radiowa: | 868,3 MHz |
| Moc nadawcza: | maks. 20 mW |
| Zasięg (na zewnątrz): | ok. 100 m |

Wskazówki

- Montaż w puszkach instalacyjnych lub na gładkich, równych powierzchniach za pomocą śrub lub kleju.
- W przypadku zastosowania metalowych ramek mogą wystąpić ograniczenia zasięgu.
- Baterie to artykuły ulegające zużyciu i muszą być regularnie wymieniane. Prosimy przestrzegać przepisów dot. utylizacji zużytych baterii.

Zakres dostawy

- Baterie znajdują się w zakresie dostawy.
 - Radiowy nadajnik ścienny, płyta montażowa, folia samoprzylepna (maskowanie w przypadku powierzchni szklanych) i elementy klejące do montażu na gładkich, równych powierzchniach należą do zakresu dostawy.
-