









Dotykowy moduł nakładany System 3000



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z połyskiem	5365 01	1/5	02	4010337096856
 czysta biel z połyskiem	5365 03	1/5	02	4010337096863
 czysta biel, matowy	5365 27	1/5	02	4010337096887
 antracytowy	5365 28	1/5	02	4010337096894
 kolor aluminium	5365 26	1/5	02	4010337096870
 czarny matowy	5365 005	1/5	02	4010337096917
 szary matowy	5365 015	1/5	02	4010337107071
 stal szlachetna	5365 600	1/5	02	4010337096900

Właściwości

- Sterowanie odbywa się poprzez lekkie dotknięcie lub przesunięcie palcem po powierzchni obsługi.
 - Możliwość zapisu trzech wartości jasności, za pomocą ściemniacza podtynkowego System 3000.
 - Możliwość zaprogramowania czasu pracy i indywidualnej pozycji pośredniej za pomocą podtynkowego sterownika żaluzjowego systemu 3000.
 - Funkcja blokady, za pomocą podtynkowego sterownika żaluzjowego System 3000.
 - Wskazywanie stanu przez listwę LED do wizualizacji jasności lub pozycji zasłony.
 - Ciągłe lub okresowe wskazywanie stanu (wskaźnik stanu gaśnie po 5 sekundach bez dotknięcia).
 - Praca z podtynkowym wkładem sterującym, ściemniającym lub żaluzjowym, wzgl. 3-żyłowym podtynkowym urządzeniem dodatkowym systemu 3000.
-

Dane techniczne

Temperatura otoczenia: -5°C do +45°C
