


Wtórnik podtynkowy 2-przewod. System 3000



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
	5408 00	1/5	02	4010337048312

Właściwości

- Obsługa wkładów z wejściem wtórnika z systemu 3000.
- Praca z wyświetlaczem do obsługi systemu 3000.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	AC 230 V, 50/60 Hz
Długość przewodu do urządzenia podstawowego:	maks. 100 m
Głębokość montażu:	24 mm
Montaż:	w puszcze instalacyjnej wg DIN 49073
Temperatura otoczenia:	od -20 °C do +45 °C