


Podtynkowy sterownik żaluzjowy System 3000z wejściem wtórnikowym



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
	5414 00	1/5	02	4010337027423

Właściwości

- Sterowanie żaluzji, rolet i markiz z napędami elektrycznymi.
- Eksploatacja jako główne lub dodatkowe urządzenie.
- Poprzez wejścia urządzenia dodatkowego możliwe jest łączenie sterowania grupowe lub centralne.
- Blokada w przypadku alarmu wiatrowego za pośrednictwem wejścia wtórnikowego.
- Indywidualna pozycja pośrednia może zostać zapisana wraz z klawiszem.
- Sterowanie silnika, np. w celu ustawienia położenia krańcowych, możliwe jest bez klawisza.
- Funkcja zmiany biegunów wyjść ułatwiająca uruchamianie.
- Eksploatacja z podłączonym przewodem neutralnym.

Połączenie z modulem nakładanym do obsługi KNX RF 1x/2x

- Aktor żaluzjowy 1x.
- Kanał na czujnik 1x lub 2x.
- Możliwość sterowania lokalnego modulem podtynkowym System 3000.
- Możliwość sterowania radiowego innymi urządzeniami do KNX jako czujnik.
- Rejestracja temperatury.
- Wybór funkcji modułu podtynkowego: możliwość wyboru rodzaju zasłony, funkcja bezpieczeństwa (alarm wiatrowy, deszczowy i mrozowy), funkcja ochrony przed promieniowaniem słonecznym, napinanie poszycia markizy, korekta położenia krańcowego dla funkcji wentylacji, automatyczne wykrywanie czasu przesuwania zasłon przez magistralę KNX, funkcja scen (16 scen), funkcja blokady.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	AC 230 V, 50/60 Hz
Moc przyłączeniowa silników:	700 W
Tryb czuwania:	0,1 W do 0,5 W
Montaż:	w puszcze instalacyjnej wg DIN 49073
Głębokość montażu:	24 mm
Przekrój przyłącza	
- drut:	1 do 4 mm ²
- linka z tuleją na końcówce:	0,5 do 2,5 mm ²

Temperatura otoczenia:

od -5 °C do +45 °C
