


## Podtynkowy sterownik żaluzjowy System 3000 bez wejścia wtórnikowego



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
	5415 00	1/5	02	4010337027416

### Właściwości

- Sterowanie żaluzji, rolet i markiz z napędami elektrycznymi.
- Indywidualna pozycja pośrednia może zostać zapisana wraz z klawiszem.
- Sterowanie silnika, np. w celu ustawienia położeń krańcowych, możliwe jest bez klawisza.
- Funkcja zmiany biegunów wyjść ułatwiająca uruchamianie.
- Eksploatacja z podłączonym przewodem neutralnym.

Połączenie z modulem nakładanym do obsługi KNX RF 1x/2x

- Aktor żaluzjowy 1x.
- Kanał na czujnik 1x lub 2x.
- Możliwość sterowania lokalnego modulem podtynkowym System 3000.
- Możliwość sterowania radiowego innymi urządzeniami do KNX jako czujnik.
- Rejestracja temperatury.
- Wybór funkcji modułu podtynkowego: możliwość wyboru rodzaju zasłony, funkcja bezpieczeństwa (alarm wiatrowy, deszczowy i mrozowy), funkcja ochrony przed promieniowaniem słonecznym, funkcja scen, funkcja blokady.

### Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	AC 230 V, 50/60 Hz
Moc przyłączeniowa silników:	700 W
Tryb czuwania:	0,1 W do 0,5 W
Montaż:	w puszcze instalacyjnej wg DIN 49073
Głębokość montażu:	24 mm
Przekrój przyłącza	
- drut:	1 do 4 mm <sup>2</sup>
- cienkoprzewodowy z tulei końcówki żyły:	0,5 do 2,5 mm <sup>2</sup>
Temperatura otoczenia:	od -5 °C do +45 °C