



Obudowa natynkowa System 106

1x



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 biały beskidzki (lakierowany)	5501 902	1	20	4010337022886
 antracytowy	5501 910	1	20	4010337022893

Niezależnie od postępu prac budowlanych obudowy można montować już w budynkach w stanie surowym. Przewody i moduły dołączyć można, kiedy będą potrzebne.

Obudowy wykonane są ze stopu metali i dostępne w wersji lakierowanej na kolor biały beskidzki (RAL 9016) lub antracytowy. Wytrzymałe materiały gwarantują trwałość na długie lata.

Właściwości

- Bardzo mała wysokość montażowa wynosząca zaledwie 28,4 mm.
- Możliwość montażu w pionie i w poziomie (tylko w przypadku obudów natynkowych 2x, 3x, 4x i 5x) pozwala na optymalne dostosowanie do miejsca montażu.
- Dostosowane do montażu na fasadach i złożonych systemach izolacji cieplnej.

Wskazówki

- Obudowa natynkowa 2x tylko do stosowania z modułem bramofonu i podzespołami Keyless In System 106.

Zakres dostawy

- Kabel płaski, 10-pinowy oraz rezystory terminujące należą do zakresu dostawy (z wyjątkiem: obudowy natynkowej 1x).

Wymiary w mm

1x:	106,5	106,5	23,35
2x:	106,5	213,0	25,35
3x:	106,5	319,5	25,35
4x:	106,5	426,0	25,35
2 x 2x:	213,0	213,0	25,35
5x:	106,5	532,5	25,35
