



Moduł podtynkowe BNC 2x złącze crimp



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|--|---------------|----------------------|----|---------------|
|  czysta biel z połyskiem | 5630 03 | 1/5 | 01 | 4010337460251 |
|  czarny matowy | 5630 10 | 1/5 | 01 | 4010337460268 |

Dane techniczne

| | |
|--------------------|-------------|
| Impedancja falowa: | 50 Ω |
| Głębokość montażu: | 25 mm |

Wskazówki

- Nie nadaje się do ramek montażowych z klapką.