



**Moduł podtynkowy WBT-0710 Cu nextgen™
Końcówka kablowa/przyłącze lutowane**



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|--|---------------|----------------------|----|---------------|
|  czysta biel z połyskiem | 5665 03 | 1 | 01 | 4010337461456 |
|  czarny matowy | 5665 10 | 1 | 01 | 4010337461463 |

Dane techniczne

Przekrój przyłącza

- maksimum:

1 x 10 mm² (7 AWG)

- minimum:

1 x 4 mm² (11 AWG)

Wskazówki

- Nie nadaje się do ramek montażowych z klapką.