

## Urządzenie podtynkowe cinch audio i HDMI Sprzęg



| Specyfikacja                                                                                                | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----|---------------|
|  kremowy z połyskiem      | 5673 01       | 1/5                  | 01 | 4010337461692 |
|  czysta biel z połyskiem | 5673 03       | 1/5                  | 01 | 4010337461708 |
|  czarny matowy           | 5673 10       | 1/5                  | 01 | 4010337461715 |

### Dane techniczne

Głębokość montażu

- Sprzęg:

Min. 20 mm

- Rozgałęźnik kablowy:

Min. 51 mm

Impedancja falowa z rozgałęźnikiem  
przewodowym (breakout cable):

75 Ω

Długość rozgałęźnika przewodowego  
(breakout cable):

200 mm