

**Moduł podtynkowy Modular Jack RJ45 kat. 6A 10 Gbit-Ethernet i gniazdo SAT F**  
**Łącznik wtykowy, SAT-F, zacisk nożowy, Modular Jack**



| Specyfikacja                                                                                                | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----|---------------|
|  kremowy z połyskiem      | 5697 01       | 1/5                  | 01 | 4010337463382 |
|  czysta biel z połyskiem | 5697 03       | 1/5                  | 01 | 4010337463399 |
|  czarny matowy           | 5697 10       | 1/5                  | 01 | 4010337463405 |

#### Dane techniczne

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Głębokość montażu:         | 35 mm         |
| Impedancja falowa dla SAT: | 75 Ω          |
| Do przewodów wewnętrznych: | Ø 0,6 do 1 mm |

#### Wskazówki

- Uwaga w przypadku zastosowania ze złączami: Nie nadaje się do instalacji w kanale ani do standardowej puszkii instalacyjnej. Zalecane podłączenie z wtyczkami kątowymi.