

Встраиваемый громкоговоритель



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	1258 00	1	18	4010337258001

Характеристики

- Встраиваемый громкоговоритель для монтажа в почтовые ящики, отсеки голосовой связи, полотна входных дверей и фасадные панели.
- К имеющимся винтовым клеммам можно подключить до восьми механических клавиш вызова.
- Передача сигналов и питание динамика по исключаяющей неправильную полярность и защищенной от замыкания 2-проводной шине.
- Небольшая конструкция.
- Устойчивый к воздействию климатических явлений громкоговоритель.
- Высококачественный электрретный микрофон.
- Опрос переменного напряжения разъемов клавиш вызова для предотвращения окисления контактов клавиш.
- Защита соединительных клемм от неправильного подключения.
- Возможность подключения до восьми механических клавиш вызова.
- Возможность подключения цветной камеры для дверной станции.
- Функция громкой связи (передача голосовой информации с подавлением эха и фоновых шумов).
- Возможность настройки громкости речи.
- Ввод в эксплуатацию всего одним электромонтажником благодаря простой процедуре ввода в эксплуатацию.
- Сигнал подтверждения при нажатии кнопки вызова.

Технические характеристики

Источник питания: DC 26 В ± 2 В (по 2-проводной шине)

Разъемы

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| - 2-проводная шина: | 2 винтовые клеммы |
| - Дополнительный источник питания: | 2 винтовые клеммы |
| - Мех. клавиша вызова: | 8 винтовых клемм |
| - Общая масса клавиш вызова: | 1 винтовая клемма |
| - Соединительный кабель: | 2 колодки разъемов |
| - Видео: | 1 колодка разъемов |

Степень защиты: IP44

Температура окружающего воздуха: от -25 °C до +70 °C

Указания

- С помощью этого компонента возможно создание домофонных систем макс. с 140 аудиоабонентами (например, 1 встраиваемый громкоговоритель, 11 модулей расширения для встраиваемого громкоговорителя, 136 квартирных станций накладного монтажа).
- При расширении цветной камерой требуется видеоконтроллер.
- Степень защиты IP44 только при использовании с подходящей накладкой или в смонтированном состоянии.

Габариты мм

Ш 101

В 67

Г 27
