

Коммутатор домофонной системы



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 REG	1289 00	1	18	4010337289005

Характеристики

- Коммутатор для включения/выключения света, активации открывателя двери на запасных дверях или других функций с помощью домофонной шины Gira.
- Активация беспотенциального коммутирующего контакта 230 В/10 А по 2-проводной шине.
- Возможность активации коммутатора с помощью: кнопок «Дверь» и «Свет» на квартирной станции, кнопки вызова на дверной станции, кнопки вызова на квартирной станции.
- Коммутатор можно использовать в пяти различных режимах работы: переключение, таймер/с, таймер/мин, импульс и открыватель двери.
- Функция импульсов для активации имеющихся автоматических выключателей лестничного освещения.
- Двоичный вход для переключения функций с помощью подключенной механической кнопки.
- Возможность плавной настройки времени переключения в зависимости от настроенной функции от 1 до 10 с или от 1 до 10 мин.

Технические характеристики

Источник питания:	По 2-проводной шине
Беспотенциальный релейный контакт	
- По выбору:	10 А при AC 230 В
- По выбору:	2 А при DC 30 В
Число программируемых кнопок вызова:	Макс. 16
Температура окружающего воздуха:	от -5 °C до +45 °C

Указания

- Коммутатор предназначен для установки во вторичный распределитель. Если это невозможно, то необходимо использовать обычный распределитель накладного монтажа.
- С помощью этого компонента возможно создание домофонных систем с более чем 30 абонентами.

Габариты

Модульные единицы (ME): 2
