

Источник питания DC 24 В 300 мА



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 REG	1296 00	1	18	4010337296003

Характеристики

- Источник питания DC 24 В для компонентов домофонной системы.
- Питание цветной камеры на больших объектах.
- Питание освещения кнопки вызова на больших объектах.
- Питание цифрового кодового замка Keyless In.

Технические характеристики

Номинальное напряжение	
- Первичная сторона:	AC 230 В, 50 Гц
Номинальное напряжение втор.	
- Вторичная сторона:	DC 24 В SELV
Номинальный ток, вторичная сторона:	0,3 А
Предохранитель:	Слаботочный предохранитель 250 В, 160 мА
Температура окружающего воздуха:	от -5 °C до +40 °C

Габариты

Модульные единицы (ME):	4
-------------------------	---