







**Кнопочный выключатель 10 А 250 В~ с расположенной прямо клавишей с контрольным окошком  
Переключающий контакт 1-пол.**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый глянцевый	0120 201	1/5	11	4010337065982
 Белый матовый	0120 27	1/5	01	4010337029465
 Антрацитовый	0120 28	1/5	11	4010337029489
 Цвет «алюминий»	0120 26	1/5	11	4010337029472
 Черный матовый	0120 005	1/5	11	4010337037927
 Нержавеющая сталь	0120 600	1/5	11	4010337021247

#### Технические характеристики

Глубина установки:	28 мм
Поперечное сечение соединительных проводов - для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм <sup>2</sup>

## Указания

- Возможно также подключение с подсветкой.

---