

Кнопочный выключатель 10 AX 250 В~ с накладкой и расположенной прямо клавишей с контрольным окошком
Переключающий контакт 1-пол.



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый	0120 40	1/5	01	4010337120407
 Серый	0120 42	1/5	11	4010337120421
 красный	0120 43	1/5	11	4010337120438
 Синий	0120 46	1/5	11	4010337120469
 Черный	0120 47	1/5	11	4010337120476

Технические характеристики

Глубина установки: 28 мм

Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм²

Указания

- Благодаря вертикальному положению клавиши подходит к кнопочным выключателям.
- Возможно также подключение с подсветкой.