

Кнопочный выключатель 10 А 250 В~ с расположенной прямо клавишей и контрольным окошком
Переключающий контакт 1-пол.



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый	0120 66	1/5	13	4010337120667
 Антрацитовый	0120 67	1/5	13	4010337120674
 Цвет «алюминий»	0120 65	1/5	13	4010337120650

Технические характеристики

Глубина установки:	28 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм ²

Указания

- С осязаемым руководством пользователя.
- Защита от кражи посредством использования дополнительного завинчивающегося зажима. Благодаря этому нет необходимости крепления установочной рамки с дюбелями.
- Благодаря вертикальному положению клавиши подходит к кнопочным выключателям.
- Возможно также подключение с подсветкой.
- В зависимости от наличия.