




Кнопочный выключатель 10 AX 250 В~ с вертикально расположенной клавишей и контрольным окошком Перекрестный кнопочный выключатель 1-пол.



| Спецификация | Арт. № | Упаковочная единица | Система цен | EAN |
|---|---------|---------------------|-------------|---------------|
|  Белый | 0120 66 | 1/5 | 13 | 4010337120667 |
|  Антрацитовый | 0120 67 | 1/5 | 13 | 4010337120674 |
|  Цвет "алюминий" | 0120 65 | 1/5 | 13 | 4010337120650 |

Технические характеристики

Глубина установки: 28 мм

Указания

- С осязаемым руководством пользователя.
- Защита от демонтажа посредством использования дополнительного завинчивающегося зажима. Благодаря этому нет необходимости крепления установочной рамки с дюбелями.
- Благодаря вертикальному положению клавиши подходит к кнопочным выключателям.
- Также имеется возможность подключения с подсветкой.