








**Кнопочный выключатель 10 AX 250 В-с расположенной прямо клавишей  
Универсальный выключатель / проходной выключатель**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый глянцевый	0121 201	1/5	01	4010337052692
 Белый матовый	0121 27	1/5	01	4010337029311
 Антрацитовый	0121 28	1/5	11	4010337029335
 Цвет «алюминий»	0121 26	1	11	4010337029328
 Черный матовый	0121 005	1	11	4010337037972
 Серый матовый	0121 015	1	11	4010337077091
 Нержавеющая сталь	0121 600	1/5	11	4010337021261

**Технические характеристики**

Глубина установки:	28 мм
Поперечное сечение соединительных проводов - для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм <sup>2</sup>
Номинальная мощность - LED/ CFL:	100 Вт

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

---

## Указания

- В зависимости от наличия.

---