








**Кнопочный выключатель 10 AX 250 В-с расположенной прямо клавишей
Универсальный выключатель / проходной выключатель**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый глянцевый	0121 201	1/5	01	4010337052692
 Белый матовый	0121 27	1/5	01	4010337029311
 Антрацитовый	0121 28	1/5	11	4010337029335
 Цвет «алюминий»	0121 26	1	11	4010337029328
 Черный матовый	0121 005	1	11	4010337037972
 Серый матовый	0121 015	1	11	4010337077091
 Нержавеющая сталь	0121 600	1/5	11	4010337021261

Технические характеристики

Глубина установки:	28 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм ²
Номинальная мощность	
- LED/ CFL:	100 Вт

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

Указания

- В зависимости от наличия.
