








**Кнопочный контрольный выключатель 10 AX 250 В~ с клавишей  
Выключатель, 2-пол.**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Кремовый глянцевый	0122 01	1/5	01	4010337122012
 Белый глянцевый	0122 03	1/5	01	4010337122036
 Белый матовый	0122 27	1/5	01	4010337122272
 Антрацитовый	0122 28	1/5	11	4010337122289
 Цвет «алюминий»	0122 26	1/5	11	4010337122265
 Черный матовый	0122 005	1/5	11	4010337037934
 Нержавеющая сталь	0122 600	1/5	11	4010337021773

**Технические характеристики**

Глубина установки:	28 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм <sup>2</sup>
Номинальная мощность	
- LED/ CFL:	100 Вт

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

---

## Указания

- Возможно также подключение с подсветкой.
- В зависимости от наличия.

---

## Комплект поставки

- Элемент подсветки на основе лампы тлеющего разряда 230 В~, 1,5 мА входит в комплект поставки.
-