



**Кнопочный контрольный выключатель 10 AX 250 В~ с клавишей
Выключатель, 2-пол.**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый гляцевый	0122 112	1/5	01	4010337043782

Технические характеристики

Глубина установки:	28 мм
Поперечное сечение соединительных проводов - для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм ²
Номинальная мощность - LEDi/ CFLi:	100 Вт

Указания

- Возможно также подключение с подсветкой.
- В зависимости от наличия.

Комплект поставки

- Элемент подсветки на основе лампы тлеющего разряда 230 В~, 1,5 мА входит в комплект поставки.