



**Кнопочный контрольный выключатель 10 AX 250 В~ с клавишей
Выключатель 2-пол.**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый глянцевый	0122 112	1/5	01	4010337043782

Технические характеристики

Глубина установки:	28 мм
Поперечное сечение соединительных проводов - для жестких и гибких проводов:	2,5 мм ²
Номинальная мощность - LEDi/ CFLi:	100 Вт

Указания

- Также имеется возможность подключения с подсветкой.

Комплект поставки

- Элемент подсветки на основе лампы тлеющего разряда 230 В~, 1,5 мА входит в комплект поставки.